

Garant**Strojný závitník 6G DIN 371, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131300 M8
GTIN	4045197069641
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Trieda tolerancie ISO 3/6G** = naddimenzovanie 0,02 – 0,04 mm.**Použitie:**Pre obrobky, ktoré sú opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou** alebo sa mierne zmršťujú v dôsledku kalenia.**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø závit	8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	24 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M8
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		