

Garant**Strojný závitník Typ B DIN 376, bez povlaku, M: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 131200 M30 |
| GTIN | 4045197069191 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.**

Všetky veľkosti: stopka podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený); preto je vhodný na väčšie hĺbky obrábania.

Veľ. M2; M2,5; M3 – **Bez štvorhranu. ISO 2 6H**

HSS**Technický opis**

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ø závit | 30 mm |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Ø otvoru pod závit | 26,5 mm |
| Stúpanie závitov | 3,5 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ø stopky D _s | 22 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 18 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS |

| | |
|--------------------------|---|
| Hĺbka závitú | 90 mm |
| Druh závitú | M |
| Veľkosť závitú | M30 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |