

**Strojný závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131260 M16
GTIN	4045197069382
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok. HSS-E

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	48 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M16
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		