

**Kontaktné rameno pre Dynafile®, Typ: 11219****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079559 11219
GTIN	616026112193
Trieda položky	03R

**Popis****Prevedenie:**

Zaoblené kontaktné rameno na brúsne pásy 6, príp. 13 × 610 mm na obrábanie polomerov.

**Vhodné pre:**

Dynafile® Č. 079551 Veľ. 1400 / 14010.

**Upozornenie:**

Ďalšie prevedenia kontaktného ramena pre Dynafile®, Dynafile® III a Mini-Dynafile® II sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

Označenie výrobcu	11219
Druh produktu	Kontaktné rameno