

**Garant****Strojný závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137055 8X1
GTIN	4045197272355
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø závit	8 mm
Ø otvoru pod závit	7 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	16 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M8x1
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		