

**Garant****Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 14X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137050 14X1,5
GTIN	4045197079558
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

**Technický opis**

Ø závit	14 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	12,5 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	28 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M14×1,5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		