

**Garant****Strojný závitník HSS-E-PM, vaporizovaný, MF: 10X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137055 10X1,25
GTIN	4045197272379
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena.

**Technický opis**

Ø závit	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	20 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M10×1,25
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	18	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	9	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	3	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4	S
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		