



## Rozprašovacia olejnička, Vnútorý závit - Ø: 3/8palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Údržbárska jednotka zostavená podľa požiadaviek, ktorá môže byť ľubovoľne rozšírená pomocou spojovacej spony.

**Údržbová jednotka** v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

#### Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

#### Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

### Technický opis

Výška (H)	196 mm
Vnútorý závit - Ø	3/8 palec
Hodnota prietoku pri 3-dielnej servisnej jednotke	1150 l/min

Celková dĺžka (L) ako 3-dielna servisná jednotka	183 mm
Druh produktu	Olejníčka

---

## Príslušenstvo

Polykarbonátová nádovapre olejníčku Ø skla 33	080023 33
---	-----------