

**HOLEX**
**Kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 20,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150175 20,5
GTIN	4045197085825
Trieda položky	12M

**Popis**
**Prevedenie:**
**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Kuželovitý záhlbník v cenovo prijateľnom vyhotovení.

**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

**Technický opis**

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Tolerancia stopky	h9
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M10
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
Vonkajší Ø	20,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		