

HOLEX**Sada kuželových záhlbníků č. 150175 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníků: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	150320 7
GTIN	4045197086051
Třída položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**. Praktické pre montáž a výrobu.

Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Upozornenie:

Prázdna kazeta pre 6 alebo 7 záhlbníkov, pozri č. 150370, strana katalógu 186.

Technický opis

Počet záhlbníků	7
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Príslušenstvo

Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150175 8
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150175 6
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150175 15
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 25	150175 25
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150175 11,5
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150175 19
Kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150175 10