

**Garant****Súprava presných kuželových záhlbníkov č. 150130 v kazete 90°, TiAlN, Počet záhlbníkov: 5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150305 5
GTIN	4045197694638
Trieda položky	11M

## Popis

**Prevedenie:**

Presný kuželový záhlbník 150130.

**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami. Presný kuželový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť. Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.**

**Výhoda:**

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu zahľbovania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s **optimálnou životnosťou nástroja.**

**Použitie:**

Presný záhlbník na vytváranie **presných, okrúhlych 90° záhlbov.**

**Obsah:**

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

**Rozsah balenia:**

5-dielna súprava presných kuželových záhlbníkov **v kazete.**

## Technický opis

Počet záhlbníkov	5
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol záпустného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	75	N
Hliník > 10 % si	vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	25	K
CuZn	vhodný	60	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

mokrú maximum	vhodný
suché	podmienene vhodný

## Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150130 16,5
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150130 20,5
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením90° Vonkajšie Ø Dc 25	150130 25
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150130 6,3
Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150130 10,4