

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, TiAlN, Vonkajšie Ø Dc: 16,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150170 16,5
GTIN	4045197085641
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník na výrazné zvýšenie výkonu.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M8
Vonkajší Ø	16,5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,2 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		