

**Garant****Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150378 5
GTIN	4045197086266
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

**Všetky hlbidlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

## Technický opis

Tolerancia stopky	h9
Ø predvrtania	1,5 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Vonkajší Ø	5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,5 mm
pre skrutky so zápusťou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	7	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	7	S
GG(G)	podmienene vhodný	12	K
CuZn	podmienene vhodný	65	N
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		