

HOLEX**Sada kuželových záhlbníků č. 150180 v kazete 90°, TiN, Počet záhlbníků: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	150340 6
GTIN	4045197086075
Trieda položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**. Praktické pre montáž a výrobu.

Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Upozornenie:

Prázdna kazeta pre 6 alebo 7 záhlbníkov, pozri č. 150370, strana katalógu 186.

Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°
Vonkajšie Ø Dc 15

150184 15

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°
Vonkajšie Ø Dc 19

150184 19

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90°
Vonkajšie Ø Dc 10

150184 10

Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 10

150180 10

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 10

150182 10

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150182 11,5
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150184 11,5
Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 8	150180 8
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 19	150182 19
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 8	150182 8
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 15	150182 15
Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 6	150180 6
Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150180 11,5
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 6	150182 6
Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 15	150180 15
Kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 19	150180 19
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 8	150184 8
Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením a 3 upínacími plochami 90° Vonkajšie Ø Dc 6	150184 6