

**HOLEX****Kuželový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150180 5
GTIN	4045197085863
Trieda položky	12M

**Popis****Prevedenie:**

**Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Cenovo prijateľné vyhotovenie, lepší výkon vďaka povrchovej úprave.

**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

**Technický opis**

pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,5 mm
Vonkajší Ø	5 mm
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Ø stopky D <sub>s</sub>	4 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	38	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	9	M
CuZn	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		