

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131700 M2,5
GTIN	4045197070005
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15° ľavotočivou špirálou.****Výhoda:****Obzvlášť vhodné na prerušované rezy** (napr. pozdĺžna drážka v otvore).**Technický opis**

Ø závit	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Počet napínacích drážok	2
Počet rezných hrán Z	2
Stúpanie závitov	0,45 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	7,5 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M2,5

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	D
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		