

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150170 v kazete 90°, TiAlN, Počet záhlbníků: 6**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150315 6
GTIN	4045197365026
Třída položky	11M

Popis

Prevedenie:Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete.**

Praktické pre montáž a dielňu.

Obsah:

1 záhlbník: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hran Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C

Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150170 19
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150170 6
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150170 15
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150170 10
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150170 8
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150170 11,5