

HOLEX**Kuželový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150180 19
GTIN	4045197085979
Trieda položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Cenovo prijateľné vyhotovenie, lepší výkon vďaka povrchovej úprave.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,14 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Vonkajší Ø	19 mm
Tolerancia stopky	h9
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	38	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	9	M
CuZn	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		