

Garant**Presný kužeľový záhlbník, dlhý 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 8,3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150371 8,3
GTIN	4045197086105
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C, s **dlhou valcovou stopkou**.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Vonkajší Ø	8,3 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M4
Ø predvrtania	2 mm
Tolerancia stopky	h9
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	105 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	Výrobná norma
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		