

HOLEX
Kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 12,4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150175 12,4
GTIN	4045197085788
Trieda položky	12M

Popis
Prevedenie:
Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Kuželovitý záhlbník v cenovo prijateľnom vyhotovení.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

pre skrutky so zápusťou hlavou DIN 7991	M6
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,12 mm/ot,
Vonkajší Ø	12,4 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	2,8 mm
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		