

**HOLEX****Kuželový záhlbník 90°, TiN, Vonkajšie Ø Dc: 20,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150180 20,5
GTIN	4045197085986
Trieda položky	12M

**Popis****Prevedenie:**

**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Cenovo prijateľné vyhotovenie, lepší výkon vďaka povrchovej úprave.

**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	20,5 mm
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M10
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	38	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	9	M
CuZn	vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		