

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150170 v kazete 90°, TiAlN, Počet záhlbníků: 17**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150315 17
GTIN	4045197365040
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

Obsah:1 záhlbník: Veľ. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technický opis

Počet záhlbníků	17
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C

Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150170 15
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8,3	150170 8,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150170 6,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150170 20,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150170 10
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150170 6
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150170 8
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150170 16,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150170 19
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 25	150170 25

Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 4,3	150170 4,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150170 11,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150170 10,4
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 12,4	150170 12,4
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 23	150170 23
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 7	150170 7
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 5	150170 5