

Garant**Strojný závitník Typ B extra dlhý, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131760 M3
GTIN	4045197272225
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****S extra dlhou stopkou.****≤ M10: Stopka podľa DIN 371;****≥ M12: Stopka podľa DIN 376.****Výhoda:**Veľmi vhodné **na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.****Technický opis**

Stúpanie závitov	0,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	112 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	9 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		