



Rozprašovacia olejnička, Vnútorný závit - Ø: 1/2palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Údržbárska jednotka zostavená podľa požiadaviek, ktorá môže byť ľubovoľne rozšírená pomocou spojovacej spony.

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejničky a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Technický opis

Celková dĺžka (L) ako 3-dielna servisná jednotka	202 mm
Výška (H)	248 mm
Hodnota prietoku pri 3-dielnej servisnej jednotke	3100 l/min

Vnútorný závit - Ø	1/2 palec
Druh produktu	Olejníčka

Príslušenstvo

Polykarbonátová nádovapre olejníčku Ø skla 53	080023 53
---	-----------