

**Garant****Sada kuželových záhlbníků, velmi dlouhé č. 150372 v kazete 90°, Počet záhlbníků: 6**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150374 6
GTIN	4045197086242
Trieda položky	11M

## Popis

**Prevedenie:**

Praktické pre montáž a výrobu.

Kuželový záhlbník 150372, **s extra dlhou stopkou.****Obsah:**

1 záhlbník: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Rozsah balenia:**

6-dielna súprava kuželových záhlbníků s kazetou.

## Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hrán Z	3
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma

Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 8,3	150372 8,3
Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 12,4	150372 12,4
Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150372 20,5
Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150372 16,5
Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150372 6,3
Presný kužeľový záhlbník, veľmi dlhý90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150372 10,4