

Garant**Univerzálny závitník krátky, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 131450 M8 |
| GTIN | 4045197069788 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Ako ručný alebo strojový závitník.****Technický opis**

| | |
|-------------------------|----------|
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Stúpanie závitov | 1,25 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 6,8 mm |
| Ø závit | 8 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 56 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 4,9 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Rezný materiál | HSS E |
| Hĺbka závit | 24 mm |
| Druh závit | M |

| | |
|--------------------------|---|
| Veľkosť závitú | M8 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 13 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |