

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131700 M10
GTIN	4045197070081
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15° ľavotočivou špirálou.****Výhoda:****Obzvlášť vhodné na prerušované rezy** (napr. pozdĺžna drážka v otvore).**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø závit	10 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	30 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M10

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	D
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		