

HWPickardt

**Vyrážacie koliesko 0 – 9, Výška písma: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085465 3
GTIN	4250191110057
Trieda položky	08W

**Popis****Prevedenie:**

Najvyššia kvalita vďaka CNC gravírovaniu a povrchovej úprave hlavy. Používateľsky prívetivá vďaka vizuálnemu gravírovaniu a erodovaným nárazovým poliam. Šírka kolieska = výška písma + 3 mm.

**Použitie:**

Ručné riešenie na variabilné podpisovanie materiálov s **pevnosťou do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Upozornenie:**

Kolieska na razenie písmen (3 kolieska) alebo so špeciálnymi znakmi sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

Maximálna pevnosť materiálu reliéfnej plochy	1200 N/mm <sup>2</sup>
Výška písma	3 mm
Ø vonkajšieho nárazového kolesa	78 mm
Ø jadrového vyvrtaného otvoru	10 mm
Druh produktu	Vyrážacie koliesko

