

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131850 M5
GTIN	4045197070470
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Silný lámač triesok. Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Technický opis

Počet napínacích drážok	2
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø závit	5 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	15 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
GG(G)	podmienene vhodný	9	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		