

**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137350 G1/8
GTIN	4045197079848
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**Povrch vaporizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena. **HSS-E****Použitie:****Na cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).**Technický opis**

Chodov na palec	28
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	9,73 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	29,19 mm
Veľkosť závit	G1/8
Povrchová úprava	vaporizovaný

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		