

**Garant****Strojný závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137450 G3/4
GTIN	4045197079985
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:**

Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena. **HSS**

**Použitie:**

**Pre valcový rúrkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

**Technický opis**

Ø závit	26,44 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	14
Stúpanie závitov	1,814 mm
Rezný materiál	<b>HSS</b>
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Hĺbka závit	52,88 mm
Veľkosť závit	G3/4

Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		