

 Atlas Copco

Pneumatická pásová brúska, Typ: G2410



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

AtlasCopco Pásová brúska na používanie v **zúžených priestoroch**. Uhol medzi rukoväťou a vedením brúsneho pásu je nastaviteľný pre lepšiu manipuláciu. Veľkosť brúsneho pásu 13×305 mm (pozri č. 558205, 558423).

Použitie:

Na brúsenie, odihľovanie, prekryvanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradný diel:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Technický opis

Dĺžka pásu	305 mm
maximálne otáčky	25000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Pracovná hlučnosť	89 dB(A)
Hmotnosť	0,9 kg

Šírka pásu	13 mm
Výstupný výkon	275 W
Označenie výrobcu	G2410
maximálna potreba vzduchu	660 l/min
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Pásová brúska

Príslušenstvo

Kontaktné rameno pre pásovú brúska G2410 Typ 2410	079563 2410
---	-------------