

Garant**Strojný závitník Typ B extra dlhý, bez povlaku, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131760 M12
GTIN	4045197070289
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****S extra dlhou stopkou.**

≤ M10: Stopka podľa DIN 371;

≥ M12: Stopka podľa DIN 376.

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie závitov na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø závitu	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	Výrobná norma
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	36 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M12
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		