

Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, G: G1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137350 G1/4
GTIN	4045197079855
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**Povrch vaponizovaný, zabránilo sa zváraniu za studena. **HSS-E****Použitie:****Na cylindrický Whitworthov závit** DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	19
Stúpanie závitov	1,337 mm
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	13,16 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	39,48 mm
Veľkosť závit	G1/4
Povrchová úprava	vaporizovaný

Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		