

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 40mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 40
GTIN	2050000964794
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

Ø	40 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Hmotnosť	55 g
Výška	8 mm
Menovitá prídržná sila	125 N
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet