

**Garant****Sada kuželových záhlbníků č. 150379 v kazete 90°, TiCN, Počet záhlbníků: 17**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150385 17
GTIN	4045197445834
Třída položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami**, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

### Obsah:

1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

## Technický opis

Počet záhlbníků	17
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiCN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 25	150379 25
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 5	150379 5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 7	150379 7
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 12,4	150379 12,4
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150379 11,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150379 10,4
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150379 15
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150379 20,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150379 6
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8,3	150379 8,3
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150379 6,3
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150379 16,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 4,3	150379 4,3
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150379 10
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150379 8
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150379 19
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 23	150379 23