

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150378 25
GTIN	4045197086419
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,8 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M12
Ø predvrtania	3,8 mm
Tolerancia stopky	h9
Vonkajší Ø	25 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,18 mm/ot,
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	67 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	7	S
GG(G)	podmienene vhodný	12	K
CuZn	podmienene vhodný	65	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		