

**Garant****TK kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150382 15
GTIN	4045197086525
Trieda položky	11M

**Popis****Prevedenie:**

Podobne ako DIN 335-C. Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Na zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia. Ø 6 a 8 vo verzii z plného tvrdokovu, od Ø 10 hlava s plného tvrdokovu so spájkovanou stopkou.

**Technický opis**

Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
Vonkajší Ø	15 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,2 mm
Ø predvrtania	3,2 mm
Tolerancia stopky	h9
pre kuželový záhlbník podľa DIN 74 AF	M8
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 335 C

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	75	N
Hliník > 10 % si	vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	16	S
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		