

Garant**TK kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 16,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150382 16,5
GTIN	4045197086532
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:**

Podobne ako DIN 335-C. Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Na zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia. Ø 6 a 8 vo verzii z plného tvrdokovu, od Ø 10 hlava s plného tvrdokovu so spájkovanou stopkou.

Technický opis

Ø predvrtania	3,2 mm
Tolerancia stopky	h9
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Vonkajší Ø	16,5 mm
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,2 mm
pre kuželový záhlbník podľa DIN 74 BF	M8
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 335 C

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	75	N
Hliník > 10 % si	vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	18	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	16	S
GG(G)	podmienene vhodný	25	K
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		