

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, TiCN, Vonkajšie Ø Dc: 4,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150379 4,3
GTIN	4045197444714
Trieda položky	11M

Popis**Prevedenie:****Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami**, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Technický opis

Ø predvrtania	1,3 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,3 mm
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Vonkajší Ø	4,3 mm
Ø stopky D _s	4 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	TiCN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	38	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	30	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	34	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	5	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	8	S
GG(G)	podmienene vhodný	14	K
CuZn	podmienene vhodný	80	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		