

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150378 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníků: 17**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150381 17
GTIN	4045197086457
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

Všetky hříbidlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Obsah:

1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Technický opis

Počet záhlbníků	17
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápusťného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	33	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	25	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	7	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	7	S
GG(G)	podmienene vhodný	12	K
CuZn	podmienene vhodný	65	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 8	150378 8
Presný kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 12,4	150378 12,4
Presný kuželový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 25	150378 25

Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150378 10
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150378 19
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10,4	150378 10,4
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 23	150378 23
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 20,5	150378 20,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150378 6
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150378 11,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8,3	150378 8,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150378 15
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 16,5	150378 16,5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 4,3	150378 4,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6,3	150378 6,3
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 5	150378 5
Presný kuželový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 7	150378 7