

HOLEX**Kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 20,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	150395 20,5
GTIN	4045197086884
Trieda položky	12M

Popis**Prevedenie:**

Všetky záhlbníky s radiálnym podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od Ø záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zuhlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.

Kuželovitý záhlbník v cenovo prijateľnom vyhotovení.

Upozornenie:

Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcov) pozri skupinu 67.

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Technický opis

Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,16 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991	M10
najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	3,5 mm
Ø predvrtania	3,5 mm
Vonkajší Ø	20,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Morseho kužel MK	2
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku

Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 D
Stopka	Morse kužel
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		