

Garant**TK kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150382 25 |
| GTIN | 4045197086556 |
| Trieda položky | 11M |

Popis**Prevedenie:**

Podobne ako DIN 335-C. Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené. Na zahľbovanie a odihľovanie bez chvenia. Ø 6 a 8 vo verzii z plného tvrdokovu, od Ø 10 hlava s plného tvrdokovu so spájkovanou stopkou.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Tolerancia stopky | h9 |
| Vonkajší Ø | 25 mm |
| Ø predvrtania | 3,8 mm |
| pre kuželový záhlbník podľa DIN 74 BF | M12 |
| najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm |
| Posuv f v INOX < 900 N/mm ² | 0,2 mm/ot, |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková dĺžka L | 67 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Uhol zápuštného hrotu | 90 Stupeň |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 335 C |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | modrá |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlbník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 75 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 50 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 65 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 18 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | P |
| Oceľ < 55 HRC | podmienene vhodný | 8 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 16 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 10 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 16 | S |
| GG(G) | podmienene vhodný | 25 | K |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |