

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150390 34 |
| GTIN | 4045197086808 |
| Trieda položky | 11M |

Popis**Prevedenie:**

Všetky záhlbníky s radiálním podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od Ø záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zahlbovací kužel, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s užšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-D.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. **343000-343530**.

Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcov) pozri skupinu 67.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M18 |
| pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 |
| Vonkajší Ø | 34 mm |
| najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od | 4,5 mm |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,25 mm/ot, |
| Ø predvrtania | 4,5 mm |
| Celková dĺžka L | 118 mm |
| Morseho kužel MK | 2 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 335 D |
| Stopka | Morse kužel |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlbník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 33 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 27 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 27 | P |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |