

**Garant****Sada kuželových záhlbníků č. 150379 v kazete 90°, TiCN, Počet záhlbníků: 6**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150385 6
GTIN	4045197445810
Trieda položky	11M

## Popis

### Prevedenie:

Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

**Všetky hřídelky s 3 reznými hranami**, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

### Obsah:

1 presný kuželový záhlbník: Veľ. 6; 8; 10;  
11,5; 15; 19

## Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hran Z	3
Povrchová úprava	TiCN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň

Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150379 19
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150379 6
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150379 15
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150379 10
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150379 11,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150379 8