

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131950 M14
GTIN	4045197070951
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie.****Odporúčanie:**

V prípade **materiálov TOOLOX a HARDOX odporúčame vyvrtáť Ø otvoru pod závit o 0,05 až 0,3 mm väčší, ako je špecifikácia DIN** (pozri tabuľku).

Technický opis

Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	12 mm
Ø závit	14 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	11 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	21 mm
Druh závit	M

Veľkosť závitú	M14
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 1,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	3	P
TOOLOX 33	vhodný	4	H
TOOLOX 44	podmienene vhodný	3	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	podmienene vhodný	3	H
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		