

**Filter 5 µm, Vnútorý závit - Ø: 3/8palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 080014 3/8 |
| GTIN | 4047322244800 |
| Trieda položky | 08A |

Popis**Prevedenie:**

Údržbárska jednotka zostavená podľa požiadaviek, ktorá môže byť ľubovoľne rozšírená pomocou spojovacej spony.

Údržbová jednotka v modulárnej sérii (systém „multifix“), pozostávajúca z reduktora tlaku, rozprašovacej olejnice a filtra. Regulačný rozsah 0,5 – 10 bar, maximálny prevádzkový tlak 16 bar, maximálna prevádzková teplota 60 °C.

Výhoda:

Údržbovú jednotku je možné prispôsobiť, napr. s niekoľkými regulátormi tlaku, bez maznice (pre bezolejové náradie) atď.

Použitie:

Pre systémy v tlakovom rozsahu do 16 bar. Kompatibilné s výrobkami CEJN, RECTUS a JWL.

Technický opis

| | |
|--|-----------|
| Výška (H) | 196 mm |
| Celková dĺžka (L) ako 3-dielna servisná jednotka | 183 mm |
| Vnútorý závit - Ø | 3/8 palec |

| | |
|---|------------|
| Hodnota prietoku pri 3-dielnej servisnej jednotke | 1150 l/min |
| Druh produktu | Filter |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Polykarbonátová nádovapre filter Ø skla 33 | 080024 33 |
|--|-----------|