

Plochý upínací magnet bez závitů, Ferit, Ø: 50mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085910 50
GTIN	2050000965074
Třída položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Tienené ploché chápadlo s magnetickým jadrom z **tvrdého ferritu**.

- **Pozinkovaný povrch.**
- **Odolný voči teplotám do maximálne 120 °C.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu lisovaním / lepením a upevnením / držaním.

Technický opis

Ø	50 mm
maximálna tepelná odolnosť	120 °C
Menovitá prídržná sila	220 N
Výška	10 mm
Hmotnosť	100 g
Materiál magnetické jadro	Ferit
Druh produktu	Plochý upínací magnet