

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 5/16-24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	138000 5/16-24
GTIN	4045197080325
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie, s 20° pravotočivou špirálou. HSS-E****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	6,9 mm
Ø závit	7,94 mm
Chodov na palec	24
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závit	15,86 mm
Stúpanie závitov	1,058 mm
Druh závit	UNF

Velkosť závitú	5/16-24 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		