

Garant**Strojný závitník HSS-E, nitridovaný a vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131920 M12
GTIN	4045197070708
Trieda položky	11H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	12 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12
Povrchová úprava	nitridovaný a vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		